

FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC

Référence: 2302861



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302861>

Adaptateur VARIOFACE, pour Control-Logix d'Allen-Bradley et PlantScape d'Honeywell, connectable 2 x 8 canaux max. Les adaptateurs s'enfichent dans les capots hauts 1756-TBE (non compris dans la fourniture).

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 917524
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 190 (IF-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Tension nominale U_N	< 50 V AC 60 V DC
Canaux connectables	16
Mode de raccordement connecteur	IDC / FLK - connecteur mâle (2,54 mm)
Nombre de connecteurs	2
Nombre de pôles connecteur	14
Nombre de pôles	14
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C

Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Emplacement pour le montage	Indifférent
Courant max. admissible	1 A (par circuit) 8 A (par raccordement, alimentation via la tension d'alimentation séparée)
Normes/Prescriptions	CEI 60664 DIN EN 50178 CEI 62103
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II

Approbations



Homologations

cULus Recognized

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Schéma électrique




Schéma des connexions FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques