



Raccords avec pas extérieur

- HG-90 Raccord coudé 90°, IP66

Coude 90° - Pas externe

Principales caractéristiques

- Mono-pièce, assemblage rapide
- Résistance à l'arrachement élevée
- Haute résistance aux solvants et aux huiles
- Sans halogène, soufre ni phosphore
- Pas métriques fournis avec contre-écrou



HelaGuard HG-90 Coude 90°, IP66.

Références et informations techniques

Article	Référence	Ø Nominal	Dimension du pas (métrique)	Dimension du pas (PG)	Contenu
166-22200	HG10-90-M12	10	M12	–	10
166-22210	HG10-90-PG7	10	–	PG7	10
166-22220	HG11-90-M12	11	M12	–	10
166-22201	HG13-90-M16	13	M16	–	10
166-22211	HG13-90-PG9	13	–	PG9	10
166-22202	HG16-90-M16	16	M16	–	10
166-22203	HG16-90-M20	16	M20	–	10
166-22225	HG16-90-PG9	16	–	PG9	10
166-22212	HG16-90-PG11	16	–	PG11	10
166-22213	HG16-90-PG13	16	–	PG13,5	10
166-22226	HG18-90-PG13	18	–	PG13,5	10
166-22221	HG20-90-M20	20	M20	–	10
166-22204	HG21-90-M20	21	M20	–	10
166-22227	HG21-90-PG13	21	–	PG13,5	10
166-22214	HG21-90-PG16	21	–	PG16	10
166-22222	HG25-90-M25	25	M25	–	10
166-22205	HG28-90-M25	28	M25	–	10
166-22215	HG28-90-PG21	28	–	PG21	10
166-22206	HG34-90-M32	34	M32	–	10
166-22216	HG34-90-PG29	34	–	PG29	10
166-22207	HG42-90-M40	42	M40	–	2
166-22223	HG42-90-M50	42	M50	–	2
166-22217	HG42-90-PG36	42	–	PG36	2
166-22208	HG54-90-M50	54	M50	–	2
166-22224	HG54-90-M63	54	M63	–	2
166-22218	HG54-90-PG48	54	–	PG48	2
166-22209	HG67-90-M63	67	M63	–	1
166-22219	HG67-90-PG48	67	–	PG48	1

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Livrable en gris sur demande.

Raccords avec filetages UNEF et NPT disponibles sur demande. Nous consulter.

Informations matériau

Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur	Noir (BK)
Températures d'utilisation	-50 °C à +135 °C
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées. Pour plus d'informations consulter la liste des homologations en annexe.