

UCT-WMS 4,7 (12X5,5)

Référence: 0828571


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0828571>

Manchon de repérage pour conducteur, Planche, blanc, vierge,
Repérable avec : Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK
CLED, Bluemark, Type de montage: Enfilage, pour BJ au pas de : 5,2
mm, Diamètre du câble: 2,5-4,7 mm, Surface utile: 12 x 5,5 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 519694
Unité d'emballage	6 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Remarque	Repérage par transfert thermique
Longueur (b)	12 mm
Hauteur	7,1 mm
Largeur (a)	5,5 mm
Coloris	blanc
Classe d'flammabilité selon UL 94	V0
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	PC V0

Nombre d'étiquettes	45
Nombre d'étiquettes par ligne	9
Conforme aux directives RoHS	oui
Exempt d'halogène	oui
Exempt de silicone	oui
Exempt de cadmium	oui
Imprimabilité	Transfert thermique
	Impression par jet d'encre
Appareil	5146464 THERMOMARK CARD
	5146481 THERMOMARK CARD PLUS
	5147888 BLUEMARK LED
	5147999 BLUEMARK CLED
Ruban encreur	5146613 THERMOMARK CARD-UCT-MAG3
	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
	5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
	5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.
Test substances pouvant nuire à adhérence peintures	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Test réussi
Spécification contrôle résistance aux intempéries	sur la base de DIN EN ISO 4892-2:2009-11
Durée de contrôle (heures)	96 h
Résultat contrôle de résistance à l'effacement	Test réussi
Spécification contrôle brouillard salin	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Durée du contrôle	96 h
Résultat contrôle brouillard salin	Test réussi
Spécification de contrôle climat saturé avec SO2	DIN 50018:1997-06
Degré climatique	KFW 1,0 S
Cycles	2
Résultat contrôle condensation	Test réussi
Spécification contrôle résistance à l'effacement inscriptions	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Résultat	Test réussi

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

Généralités

5146568	P1 UC-MAG 7	Chargeur de CMS-P1-PLOTTER, pour : UC-WMCO...
5146613	THERMOMARK CARD-UCT-MAG3	Chargeur pour l'imprimante THERMOMARK CARD, pour accueil des planches UCT (UCT-WMS...)

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques