


Fiche technique | Numéro d'article: 773-494

Bornes pour boîtes de dérivation,; Borne pour 4 conducteurs; pour applications Ex e II

www.wago.com/773-494



Données

Données électriques

Tension de référence EN (Ex e II)

550 V

Ratings per IEC/EN 60664-1

Courant

24 A

Données de raccordement

Technique de connexion	PUSH WIRE®
Type d'actionnement	Push-in
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Conducteur rigide	0,75 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	12 mm / 0.47 inch
Nombre total des points de serrage	4
Nombre total des potentiels	1
Type de câblage	Câblage latéral

Données géométriques

Largeur	13 mm / 0.512 inch
Hauteur	13,1 mm / 0.516 inch
Profondeur	19,5 mm / 0.768 inch

Données du matériau

Couleur	gris clair
Cover color	light gray
Classe d'inflammabilité selon UL94	V2
Charge calorifique	0.053 MJ
Poids	2.432 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	60 °C
---------------------------------------	-------

Dates commerciales

Country of origin	CN
GTIN	4055143026512
Customs Tariff No.	85369010000
Product Group	7 (Push Wire Conn.)

Autorisations / certificats

Ex-approbations

Logo	Approbation	Nom du certificat
	ATEX UL International Demko A/S	DEMKO 03 ATEX 131845U (II 2 G Ex eIIC Gb)

Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	UL UL International Germany GmbH	E69654

Produits correspondants

Mounting adapter



N° art.: 773-331

Adaptateur de fixation; pour bornes pour boîtes de dérivation

www.wago.com/773-331

Téléchargements

Documentation

Bid Text

773-494	Oct 19, 2017	DOC 25,6 kB	Téléchargement
---------	--------------	----------------	----------------

smartDATA

CAD data

3D Download 773-494	URL	Téléchargement
---------------------	-----	----------------

Sous réserve de modifications.