

Fiche technique | Numéro d'article: 2020-103/132-000

Connecteur femelle pour 1 conducteur; Plaque de décharge de traction; 1,5 mm²; 3 pôles

www.wago.com/2020-103/132-000



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Couleur: ■

Description du produit :

Conformément à la norme EN 61984, les connecteurs sans capacité de coupure sont appropriés pour l'enchâssage et la déconnexion sans charge et sans tension.

Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (III / 3)	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	6 kV
Courant	13.5 A
Légende Données de référence	(III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / degré de pollution 3

Approvals per UL 1059

Tension de référence UL (Use Group B)	300 V
Courant de référence UL (Use Group B)	15 A
Tension de référence UL (Use Group C)	300 V
Courant de référence UL (Use Group C)	15 A
Tension de référence UL (Use Group D)	300 V
Courant de référence UL (Use Group D)	15 A

Données de raccordement

Technique de connexion	Push-in CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Outil de manipulation Push-in
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre aluminium
Section nominale :	1 mm ²
Conducteur rigide	0,14 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
Conducteur rigide, enfichage direct	0,5 ... 1,5 mm ² / 20 ... 16 AWG
Conducteur souple	0,14 ... 1,5 mm ² / 24 ... 16 AWG
conducteur souple avec embout d'extrémité, directement enfichable à partir de	0,5 mm ² / 20 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Nombre de pôles	3
Nombre total des points de serrage	3
Nombre total des potentiels	3
Type de câblage	câblage frontal

Données géométriques

Largeur	11,2 mm / 0.441 inch
Hauteur	56,5 mm / 2.224 inch
Profondeur	22,4 mm / 0.882 inch

Données mécaniques

Niveau de marquage	Marquage latéral
--------------------	------------------

Plug connection

Version de contact dans le domaine des connecteurs	Connecteurs femelles
Type de connexion de connecteur	pour conducteur

Données du matériau

Couleur	gris
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Charge calorifique	0.133 MJ
Poids	7.246 g

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4050821092292
Customs Tariff No.	85366990990
Product Group	18 (X-COM-System)

Autorisations / certificats

Approbations spécifiques au pays


Logo	Approbation	Nom du certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	2516073

Approbations UL


Logo	Approbation	Nom du certificat
	UL Underwriters Laboratories Inc.	E45172


Produits correspondants


Protective Warning Marker

	N° art.: 2000-115 Obturbateur de protection avec signalisation de danger; avec signalisation de danger; pour 5 bornes	www.wago.com/2000-115
--	--	--


tools


 **N° art.: 210-647**
Outil de manipulation, partiellement isolé; Lame (2,5 x 0,4) mm; court www.wago.com/210-647


 **N° art.: 210-648**
Outil de manipulation, partiellement isolé; Lame (2,5 x 0,4) mm; court; Coudé www.wago.com/210-648

 **N° art.: 210-719**
Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 1, lame (2,5 x 0,4) mm www.wago.com/210-719


ferrule

 **N° art.: 216-241**
Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm² / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90 www.wago.com/216-241


 **N° art.: 216-242**
Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm² / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90 www.wago.com/216-242

 **N° art.: 216-243**
Embout d'extrémité; embout pour 1 mm² / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; Cuivre électrolytique; serti de manière étanche aux gaz; selon DIN 46228, partie 4/09.90 www.wago.com/216-243

Marking accessories


 **N° art.: 2009-110**
Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-110

 **N° art.: 2009-113**
WMB-Inline; pour smartPRINTER; sur rouleau; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-113

 **N° art.: 2009-113/000-002**
WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-113/000-002

 **N° art.: 2009-113/000-005**
WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-113/000-005







 **N° art.: 2009-113/000-006**
WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-113/000-006

 **N° art.: 2009-113/000-007**
WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-113/000-007

 **N° art.: 2009-113/000-012**
WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-113/000-012

 **N° art.: 2009-113/000-017**
WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-113/000-017

 **N° art.: 2009-113/000-023**
WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable www.wago.com/2009-113/000-023

	<p>N° art.: 2009-113/000-024 WMB-Inline; sur rouleau; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/2009-113/000-024
	<p>N° art.: 210-831 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant</p>	www.wago.com/210-831
	<p>N° art.: 210-832 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant</p>	www.wago.com/210-832
	<p>N° art.: 210-833 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 6 mm; vierge; autocollant</p>	www.wago.com/210-833
	<p>N° art.: 210-834 Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 5 mm; vierge; autocollant</p>	www.wago.com/210-834
	<p>N° art.: 793-3501 Carte de repérage WMB; en carte; vierge; encliquetable</p>	www.wago.com/793-3501

Téléchargements

Documentation

Bid Text

2020-103/132-000	Aug 13, 2018	DOCX 15,5 kB	Téléchargement
------------------	--------------	-----------------	----------------

smartDATA

CAD data

3D Download 2020-103/132-000	URL	Téléchargement
------------------------------	-----	----------------

Famille de produits

X-COM S-Mini
[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications.