

SSMK 60X18

Référence: 5032439


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=5032439>

Repères pour armoire, dimensions : 60 x 18 mm, surface utile : 56 x 14 mm, 2 orifices de fixation M3, avec 1 x ES-SSMK-GB 60 x 18

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 095802
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 597 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Remarque	repérable avec le système CMS
Longueur (b)	60 mm
Largeur (a)	18 mm
Coloris	transparent/blanc
Matériau embase	PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 115 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	PC
Diamètre de perçage	3,50 mm

Intervalle entre perçages	40,00 mm
---------------------------	----------

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

Généralités

5032468	ES-SSMK-GB 60X18	Ruban enfichable, Feuille, transparent/blanc, vierge, Repérable avec : Office-Drucksysteme, Plotter, Type de montage: Insertion, Surface utile: 56 x 14 mm
---------	------------------	--

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques