

SACC-MINMS-5CON-PG 9

Référence: 1521668


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1521668>

Connecteur pour capteurs/actionneurs, connecteur mâle, droit,
5 pôles, 7/8", raccordement vissé, molette métallique, presse-étoupe
Pg9

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 949518
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 53 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	9 A
Tension de référence	250 V
Nombre de pôles	5
Résistance de contact	≤ 5 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

Caractéristiques générales

Détrompage	A - standard
Catégorie de surtension	II

Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Cycles d'enfichage	≥ 100
Couple de serrage	0,8 Nm (Connecteur mâle 7/8")
	0,4 Nm (Bornes à vis)
	0,8 Nm ... 1 Nm (Vis de pression)
	Visser l'isolant mâle pour capot passe-câble jusqu'à la butée
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PUR / PA66
Matériau de surface de prise	PBT
Matériau de la molette	Zinc moulé sous pression, nickelé
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section du conducteur	0,34 mm² ... 1,5 mm²
Section du conducteur AWG	22 ... 16
Conseils pour le montage	Les fils peuvent aussi bien être connectés avec que sans embouts
Diamètre extérieur du câble	6 mm ... 8 mm
Affichage d'état	Non

Approbations



Homologations

cULus Recognized

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Câble/conducteur		
1535590	SAC-5P-100,0-186/0,75	Rouleau de câble, PUR/PVC noir, 5 pôles, coloris des conducteurs : marron / blanc / bleu / noir / gris, longueur : 100 m

Eléments de protection et de fermeture


1430912	PROT-MINFS-PA-CHAIN	Cache de protection 7/8" en plastique avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour connecteurs mâles 7/8"
---------	---------------------	---

Outil


1212512	SAC BIT MIN-D25	Pièce enfichable SAC, pour le montage de connecteurs 7/8", avec entraînement hexagonal de 4 mm
1212597	TSD 08 SAC	Tournevis dynamométrique, couple de serrage pré réglé de 0,8 Nm, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC, manche à deux composants, antidérapant
1212224	TSD-M 1,2NM	Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC

Schémas

Dessin du fonctionnement



Dessin coté



Connecteur mâle 7/8"-16UNF, droit, Pg9

Dessin schématique




Schéma des pôles connecteur mâle 7/8"-16UNF, 5 pôles, vue côté mâle

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques