

Ethernet industriel IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Interface d'accès FrontCom[®] Micro avec RJ45 à IP65

Informations générales de commande

Référence	1018810000
Type	IE-FCM-RJ45-FJ-A
Version	Module FrontCom Micro RJ45, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248730063
Cdt.	10 pièce(s)

Ethernet industriel
IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Épaisseur du paroi, max.	3 mm	Épaisseur du paroi, min.	1 mm
Poids net	32,5 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...+70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

Downloads

Agrément UL	Vidéo d'installation	STEADYTEC® assembly instruction RJ45 field attachable module_EN_HD.mp4
DUXR.E3 16369.pdf		

Caractéristiques générales

Blindage	360° mise en contact du blindage	Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Circuit	TIA-568A	Couleur	noir
Cycles d'enfichage	750	Degré de protection	IP65 selon DIN EN 60529
Description de l'article	Module FrontCom Micro RJ45	Diamètre de I#92isolation, max.	1,6 mm
Diamètre de la gaine, max.	10 mm	Diamètre de la gaine, min.	5,5 mm
Diamètre du câble, rigide, max.	0,64 mm	Diamètre du câble, rigide, min.	0,4 mm
Diamètre du câble, souple, max.	0,76 mm	Diamètre du câble, souple, min.	0,48 mm
Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0	Raccordement 1	RJ45
Raccordement 2	IDC	Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG)	AWG 22
Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG)	AWG 26	Surface du contact	Or sur nickel
Type de montage	Cabinet, Distribution box		

Normes

Norme de connecteur	CEI 60603-7-51
---------------------	----------------

Propriétés électriques

PoE / PoE+	selon IEEE 802.3af
------------	--------------------

Classifications

ETIM 2.0	EC001134	ETIM 3.0	EC001134
eClass 4.1	27-25-05-04	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.0	27-25-05-04	eClass 7.0	27-25-05-04

Agréments

Agréments




Ethernet industriel IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Ethernet industriel IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Accessoires

Neutre



SM est un repérage MultiCard permettant d'identifier les appareils de mesure et de signalisation. Les plaquettes sont encliquetées dans le support ou fixées avec un film adhésif déjà présent. Les systèmes de marquage **PrintJet PRO**, Plotter **MCP Plus**, **MCP Basic** ou **MC-Mobilo** permettent de réaliser des plaquettes individuelles.

- Fabrication autonome rapide et bien adaptée aux besoins particuliers.
- Pas de stock inutile de plaquettes standard coûteuses.
- Qualité d'impression extrêmement résistante grâce à l'imprimante PrintJet en mode graveur
- Pour des exigences extrêmes, nous recommandons le film de protection ETO SM
- Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm de Siemens, ABB, Moeller et Télémécanique

Informations générales de commande

Référence	Type	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
1699860000	SM 27/18 MC NE WS	Repérage d'équipements & appareillages, MultiCard, 18 x 27 mm, Polyamide 66, Couleur: Blanc	4008190892302	80 pièce(s)

Clé de serrage IE



La clé de fixation sert au serrage du contre-écrou lors du montage des embases de la variante 04.

Particularités :

- Outil standard
- En plastique robuste

Informations générales de commande

Référence	Type	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
9204370000	IE-FISP-V4	Outil de vissage	4032248660780	2 pièce(s)

**Ethernet industriel
IE-FCM-RJ45-FJ-A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Accessoires**Accessoires**

SM est un repérage MultiCard permettant d'identifier les appareils de mesure et de signalisation. Les plaquettes sont encliquetées dans le support ou fixées avec un film adhésif déjà présent. Les systèmes de marquage **PrintJet PRO**, Plotter **MCP Plus**, **MCP Basic** ou **MC-Mobilo** permettent de réaliser des plaquettes individuelles.

- Fabrication autonome rapide et bien adaptée aux besoins particuliers.
- Pas de stock inutile de plaquettes standard coûteuses.
- Qualité d'impression extrêmement résistante grâce à l'imprimante PrintJet en mode graveur
- Pour des exigences extrêmes, nous recommandons le film de protection ETO SM
- Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm de Siemens, ABB, Moeller et Télémécanique

Informations générales de commande

Référence	Type	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
1716630000	SM-H 27/18 SW	Repérage d'équipements & appareillages, MultiCard, 48 x 27 mm, Polyamide 66, Couleur: noir	4008190343194 25 pièce(s)	