SAUTER **283-502**

Jauge de force mécanique précise, avec boîtier en aluminium robuste et lecture en Newton



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Dynamomètre
Groupe de produit	Balance à ressort (Échelle de Newton)
Famille de produits	283

Système de mesure

Plage de mesure force [Max] (N)	100 N
Lecture force [d] (N)	1 N
Protection de surcharge (% de [Max])	1%
Tolérance (% de [Max])	0,3%
Directions de force	traction
Unité préréglée	N

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	225×12×12 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	225×12×12 mm
Boîtier diamètre (Ø)	32 mm
Matériau boîtier	aluminium
Longueur sans charge (l [Min])	370 mm
Longueur en charge (l [Max])	510 mm
Support de charge (force de traction)	Crochet

Fonctions

Fonction Peak	✓

Services

Numéro d‘article pour étalonnage usine	961-161O
Numéro d‘article pour étalonnage usine (force de traction)	961-161O

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	390×40×40 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,35 kg
Poids brut env.	0,45 kg
Poids d’expédition	0,41 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761002234
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

1 DAY

OPTION

ISO