

# EMLP (20X7)R

Référence: 0819479

La figure illustre un article similaire



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0819479>

Etiquette en plastique, Rouleau, blanc, vierge, Repérable avec : Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Type de montage: Collage, Surface utile: 20 x 7 mm

## Caractéristiques commerciales

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 046356 159852 |
| Unité d'emballage           | 1 pcs.                                                                                                |
| Tarif douanier              | 39199000                                                                                              |
| Poids brut par pièce        | kg                                                                                                    |
| Donnée de page de catalogue | Page 594 (CL-2009)                                                                                    |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Longueur (b)                          | 20 mm                            |
| Largeur (a)                           | 7 mm                             |
| Coloris                               | blanc                            |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94   | V0                               |
| Résistance à l'effacement             | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)      |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 120 °C                |
| Température ambiante (montage)        | 18 °C ... 40 °C                  |
| Composants                            | exempt de silicone et d'halogène |
| Matériau                              | Polyester                        |

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre d'étiquettes                                           | 500                                      |
| Nombre d'étiquettes par ligne                                 | 4                                        |
| Conforme aux directives RoHS                                  | oui                                      |
| Exempt d'halogène                                             | oui                                      |
| Exempt de silicone                                            | oui                                      |
| Exempt de cadmium                                             | oui                                      |
| Adhésif                                                       | Acrylate                                 |
| Imprimabilité                                                 | Transfert thermique                      |
| Appareil                                                      | 5146257 THERMOMARK S1.1                  |
|                                                               | 5146231 THERMOMARK X1.2                  |
|                                                               | 5146477 THERMOMARK ROLL                  |
|                                                               | 5145313 THERMOMARK S1                    |
|                                                               | 5145274 THERMOMARK X1.1                  |
| Ruban encreur                                                 | 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110            |
|                                                               | 0829544 THERMOMARK-RIBBON 110 BU         |
|                                                               | 0829542 THERMOMARK-RIBBON 110 GN         |
|                                                               | 0829543 THERMOMARK-RIBBON 110 RD         |
| Spécification contrôle résistance aux intempéries             | sur la base de DIN EN ISO 4892-2:2009-11 |
| Durée de contrôle (heures)                                    | 96 h                                     |
| Résultat contrôle de résistance à l'effacement                | Test réussi                              |
| Spécification contrôle brouillard salin                       | DIN EN ISO 9227:2012-09                  |
| Durée du contrôle                                             | 96 h                                     |
| Résultat contrôle brouillard salin                            | Test réussi                              |
| Spécification de contrôle climat saturé avec SO2              | DIN 50018:1997-06                        |
| Degré climatique                                              | KFW 1,0 S                                |
| Cycles                                                        | 2                                        |
| Résultat contrôle condensation                                | Test réussi                              |
| Spécification contrôle résistance à l'effacement inscriptions | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08      |
| Résultat                                                      | Test réussi                              |
| Inflammabilité                                                | auto-extinguible                         |
| Epaisseur film                                                | 175 µm                                   |
| Epaisseur colle                                               | 400 µm                                   |

## Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

## Accessoires

| Article | Désignation | Description |
|---------|-------------|-------------|
|---------|-------------|-------------|

### Généralités

|         |                       |                                                                    |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5145384 | THERMOMARK-RIBBON 110 | Ruban encreur, Longueur: 300000 mm, Largeur: 110 mm, Coloris: noir |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques