

KERN ABS320-4N



Der Bestseller unter den Analysenwaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem, auch mit Eichzulassung [M]



Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui

Fonction Stand-by:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	85 %
Humidité de l'air minimale:	20 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	30 °C

Alimentation en énergie

n/a:	CH EURO UK US
------	---------------

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

Alimentation en énergie

Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC
-------------------	------------------

Prestation

Certificat DAkkS:	963-101
-------------------	---------

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance d'analyse

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	388 x 570 x 530 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	8,800 kg
Poids net:	5,900 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	212 x 340 x 325 mm
Dimensions paravent de protection (LxPxH):	201 x 220 x 256 mm
Espace de pesée (LxPxH):	174 x 162 x 227 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (d):	91

Système de mesure

Durée de préchauffage:	8 h
Lecture [d]:	0,100 mg
Linéarité:	0,300 mg
n/a:	400 mg
Poids de réglage recommandé:	300 g (E2)
Portée [Max]:	320 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	0,200 mg
Résolution:	3.200.000
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	ct g mg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,400 cm
------------------------------	----------

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	1 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	10 mg
Résolution de comptage:	320000