

# SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO P

Référence: 1453083


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1453083>

Capot de raccordement, utilisable pour Répartiteur pour capteurs/ actionneurs, Type de raccordement: Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC Plastique, Nombre de prises: 4, Affectation des prises: double, Affichage d'état: Non; Racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, Longueur de câble: 5 m, Blindage: non

## Caractéristiques commerciales

|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 553155 |
| Unité d'emballage    | 1 pcs.                                                                                                 |
| Tarif douanier       | 85444290                                                                                               |
| Poids brut par pièce | kg                                                                                                     |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Autres caractéristiques

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Tension de référence                     | 120 V                              |
| Capacité de charge à chaque signal d'E/S | 2 A                                |
| Courant total de référence               | 10 A                               |
| Nombre de prises                         | 4                                  |
| Indice de protection                     | IP65                               |
|                                          | IP67                               |
| Température ambiante (fonctionnement)    | -25 °C ... 80 °C                   |
| Mode de raccordement capteur/acteur      | Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC |

#### Caractéristiques câble multiconducteurs

|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Mode de raccordement                  | Raccordement vissé enfichable                                           |
| Longueur du câble                     | 5 m                                                                     |
| Type de câble                         | Câble multiconducteurs compatible chaînes porte-câbles                  |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 90 °C (pour pose fixe)<br>-5 °C ... 80 °C (pour pose souple) |
| Couple de serrage vis de couvercle    | 1 Nm                                                                    |
| Couple de serrage écrou-chapeau       | 2,5 Nm                                                                  |

#### Type d'isolant

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Matériau du boîtier                                    | PBT           |
| Matériau contact côté câble multiconducteur            | Alliage de Cu |
| Matériau surface de contact côté câble multiconducteur | Sn            |
| Matériel porte-contacts côté câble multiconducteurs    | PA            |
| Matériau du joint                                      | NBR           |

#### Brochage

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Emplacement/pôle = coloris du fil ou raccordement | 1 / 4 (A) = WH         |
|                                                   | 1 / 2 (B) = GY/PK      |
|                                                   | 2 / 4 (A) = GN         |
|                                                   | 2 / 2 (B) = RD/BU      |
|                                                   | 3 / 4 (A) = YE         |
|                                                   | 3 / 2 (B) = WH/GN      |
|                                                   | 4 / 4 (A) = GY         |
|                                                   | 4 / 2 (B) = BN/GN      |
|                                                   | 1-4 / 1 (+ 120 V) = BN |
|                                                   | 1-4 / 3 (0 V) = BU     |
|                                                   | 1-4 / 5 (PE) = GN/YE   |

#### Approbations



Homologations

cULus Recognized

Homologations demandées :

Homologations EX :

## Accessoires

| Article                 | Désignation                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Câble/conducteur</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1503357                 | SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR | Câble principal pour répartiteurs pour capteurs/actionneurs, avec conducteur PE, non blindé, matériel PUR/PVC, 11 pôles, 8 x 0,50 mm² et 3 x 1,00 mm², longueur : 50 m                                                                                                                       |
| 1401690                 | SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR  | Anneau de câble multiconducteurs, utilisable pour Boîtiers répartiteurs, Nombre de pôles: 11, Longueur de câble: 50 m                                                                                                                                                                        |
| <b>Généralités</b>      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1452877                 | SACB-4/ 8-L-C GG SCO P      | Répartiteur pour capteurs/actionneurs, embase, Type de raccordement: Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC Plastique, Nombre de prises: 4, Nombre de pôles: 5, Affectation des prises: double, Affichage d'état: Oui, pnp; Racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable, Blindage: non |
| <b>Outil</b>            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1212486                 | SAC BIT HOOD-W 24           | Pièce enfichable pour montage des écrous de pression avec ouverture de clé 24 m, pour tournevis avec entraînement hexagonal 4 mm                                                                                                                                                             |
| 1206463                 | SZK PZ2 VDE                 | Tournevis, cruciforme PZ, isolé selon VDE, dimensions : PZ 2 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant                                                                                                                                                                                |
| 1212315                 | TSD 25 SAC                  | Tournevis dynamométrique, avec couple de réglage pré réglé de 2,5 m et entraînement hexagonal de 4 mm pour l'écrou de pression du capot de raccordement                                                                                                                                      |
| 1212224                 | TSD-M 1,2NM                 | Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 0,3 à 1,2 Nm                                                                                                                                                                                                              |
| 1212225                 | TSD-M 3NM                   | Tournevis dynamométrique, précision selon EN ISO 6789, réglable de 1,2 à 3 Nm                                                                                                                                                                                                                |
| 1212600                 | TSD-M SAC-BIT ADAPTER       | Embout d'adaptateur, pour outils dynamométriques TSD-M..., entraînement 1/4"-E6,3, avec six pans de 4 mm pour embouts SAC                                                                                                                                                                    |
| <b>Repérage</b>         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0804963                 | SS-ZB 17,5 WH               | Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, Surface utile: 17,5 x 8 mm                                                                                                       |

|         |                   |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0824468 | SS-ZB 17,5 WH CUS | Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, Surface utile: 17,5 x 8 mm |
| 0804976 | SS-ZB 17,5 YE     | Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur, Rubans, jaune, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, Surface utile: 17,5 x 8 mm                             |
| 0824469 | SS-ZB 17,5 YE CUS | Repérage ZB d'étiquettes pour contacteur, à commander : par bandes, jaune, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, Surface utile: 17,5 x 8 mm |

## Schémas

### Dessin schématique

PUR/PVC noir [PUR]



**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques