KERN **CCS 150K0.1L**

Système de comptage pour le comptage de petites pièces en grandes quantités, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Système de comptage
Famille de produits	CCS

Système de mesure

Système de pesée	Jauge de contrainte
Balance de quantité - numéro d'article	TKFP 150V20LM-A
Balance de référence - Lecture [d]	100 mg
Balance de référence - numéro d'article	CFS 6K0.1
Balance de référence - Portée [Max]	6 kg
Reproductibilité	0,05 kg
Linéarité	±
Balance de quantité - Reproductibilité	0,005 kg
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	150 kg (M1)
Balance de quantité - Portée [Max]	150 kg
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	120 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,05 kg
Balance de référence - Linéarité	200 mg
Balance de référence - Reproductibilité	100 mg
Balance de quantité - Linéarité	0,02 kg
Balance de quantité - Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,025 kg
Balance de quantité - Lecture [d]	0,005 kg
Balance de référence - Charge excentrée à 1/3 [Max]	500 mg
Type de construction de la balance	Balance bi-échelon
Unités de mesure	kg lb
Unité préréglée	kg
Cellule de pesée type de construction	aluminum Alloy IP64

Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui
Écran hauteur de chiffres	20 mm

Forme de construction

Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	320×330×125 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	650×500 mm
Dimensions surface de pesée	650×500 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	650×500×136 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau capteur(s) de charge	aluminium
Niveau à bulle	✓
Vis de nivellement réglables	✓
Longueur de câble	1,5 m
Afficheur longueur de câble	3 m

Fonctions

Fonction PreTare	✓
Fonction de mémoire de somme	✓
Niveau de formule / de sommation	Sum A
Fonction de conversion	✓
PLU - total	100
Pesée de tolérance	✓
Fonction comptage	✓
Résolution de comptage (Conditions de laboratoire)	1.500.000
Possibilité de saisir le poids de comptage de référence	✓
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire)	100 mg
Poids minimale par pièce au comptage (normal)	1 g
Quantité de référence	n (tout nombre de pièces)
Protection IP - écran	IP23
Protection IP - plateforme	IP65
Protection IP - capteur de charge	IP65
Fonction mémoire	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	sélectionnable

KERN **CCS 150K0.1L**

Système de comptage pour le comptage de petites pièces en grandes quantités, nombre maximal de pièces de comptage affichées 999 999

Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Nombre de touches pour l‘utilisation	20

Interface

Interfaces	RS-232 de série

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d’alimentation type	Bloc d’alimentation
Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH
Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK US CH
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / courant [Max]	12 V, 500 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Intérieure positive, extérieur négative
Batterie	GAB-A04
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	70 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	60 h
Batterie temps de chargement	12 h
Batterie en option	Batterie en option

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Humidité atmosphérique [Min]	0 %
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température de stockage [Min]	-20 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Homologation

Sigle CE	✓

Services

Numéro d‘article pour ajustage sur le lieu d’installation	abhängig von Auflösung/ Max | depends on resolution and capacity
Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS	962-129-128
Numéro d‘article pour certificat de conformité	969-517

Emballage & expédition


Délais de livraison	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	720×580×410 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	24 kg
Poids brut env.	28 kg
Poids d’expédition	34,2 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761220379
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

