

# KERN CFS6K0.1

Professionelle Zählwaage mit 100 Artikelspeicherplätzen und Zweitwaagenschnittstelle,  
Zählaufösung 75.000 Punkte



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	100 mg
Linéarité:	200 mg
Plage de tare:	6 kg
Poids de réglage recommandé:	1 kg (F2); 5 kg (F2)
Portée [Max]:	6 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	100 mg
Résolution:	60000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg lb

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2 cm
Hauteur de chiffres d'écran:	4 mm

## Comptage

Poids de référence:	oui
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	100 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	1 g
Résolution de comptage:	60000

## Fonctions

Fonction de comptage:	oui
Fonction de conversion:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	0 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional
Durée de fonction:	70 h
Durée de fonction:	40 h
n/a:	CH EURO UK
Temps de charge:	14 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS: 963-128

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de comptage

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	455 x 380 x 215 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	4,500 kg
Poids net:	3,300 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	320 x 350 x 125 mm
Dimensions totales (LxPxH):	320 x 350 x 125 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	300 x 225 mm