

KERN EMS3000-2

Low-Cost-Laborwaage mit großer Wageplatte

KERN®



Systeme de mesure

Duree de prechauffage:	2 h
Lecture [d]:	10 mg
Linearite:	50 mg
Plage de tare:	3 kg
Poids de reglage recommande:	3 kg (F2)
Portee [Max]:	3 kg
Possibilites de reglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilite:	20 mg
Resolution:	300000
Systeme de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unites de mesure:	dwt g oz ozt

Affichage

Hauteur de chiffres d'ecran:	2,500 cm
-------------------------------	----------

Comptage

Poids minimale par pie au comptage (laboratoire):	20 mg
Poids minimale par pie au comptage (Normal):	200 mg
Resolution de comptage:	150000

Fonctions

Determination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui

Conditions d'environnement

Humidite de l'air maximale:	80 %
Humidite de l'air minimale:	40 %
Temperature ambiante minimale:	5 C
Temperature d'utilisation maximale:	35 C

Alimentation en nergie

Duree de service:	40 h
n/a:	CH EURO UK US

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

Alimentation en nergie

Tension d'entree:	220 V - 240 V AC 50 Hz
--------------------	------------------------

Prestation

Certificat DAkkS:	963-127
-------------------	---------

Categorie

Categorie:	Balances
Product Group:	Balance scolaire

Emballage & expedition

Dimensions emballage (LxPxH):	310 x 234 x 164 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	1,980 kg
Poids net:	1,575 kg
Type de l'envoi:	Service d'expedition de colis

Construction

Dimensions botier (LxPxH):	200 x 280 x 48 mm
Materiel carter:	Plastique
Materiel de plateau:	Plastique
Surface de pesee (LxP):	175 x 190 mm