

SAUTER FH 20K

KERN

Dynamomètre digital universel pour mesures de force en traction et compression avec cellule de mesure externe



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de force
Groupe de produit	Dynamomètre digital (capteur externe)
Famille de produits	FH-M

Système de mesure

Plage de mesure force [Max] (N)	20 kN
Lecture force [d] (N)	10 N
Tête de mesure fréquence de mesure	2 kHz
Mémoire interne des données : nombre de groupes de valeurs	1
Protection de surcharge (% de [Max])	150%
Tolérance (% de [Max])	0,5%
Mémoire interne des données : nombre de valeurs individuelles	10
Directions de force	traction compression
Unité pré réglée	kN

Écran

Écran type	LCD
Affichage réversible	✓

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	80×55×30 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	180×55×30 mm
Dimensions afficheur (L×P×H)	240×70×40 mm
Matériau boîtier	plastique

Matériau boîtier de l'écran	plastique
Longueur de câble	3 m
Montage - évacuation des forces	Trou fileté M12
Montage - Application de la force	Trou fileté M12
Support de charge (force de traction)	Chape articulée

Fonctions

Fonction de calcul de la valeur moyenne	✓
Fonction de valeur limite	✓
Fonction Peak	✓
Fonction mémoire	✓
Fonction statistique	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	1 - 60 min

Interface

Interfaces	RS-232 de série USB-Device
------------	-------------------------------

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Batteries et alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	5 V 1000 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	USB C
Type de pile/accu	NiMH
Connexion de la batterie	Connecteur de baignoire 2 pôles
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	24 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	40 h
Batterie temps de chargement	120 min
Pile/batterie connectée	connexion électrique fixe, non isolée

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	10 °C
----------------------------	-------

SAUTER FH 20K

KERN

Dynamomètre digital universel pour mesures de force en traction et compression avec cellule de mesure externe

Température ambiante [Max] 40 °C

Température de stockage [Min] -10 °C

Température de stockage [Max] 40 °C

Homologation

Sigle CE ✓

Services

Numéro d'article pour étalonnage
usine (force de traction) 961-164

Numéro d'article pour étalonnage
usine (force de compression) 961-264

Numéro d'article pour étalonnage
usine (force de traction/force de
compression) 961-364

Emballage & expédition

Délais de livraison 1 d

Dimensions emballage (L×P×H) 360×240×170 mm

Mode de livraison Service de colis

Poids net env. 1,6 kg

Poids brut env. 3,0 kg

Poids d'expédition 2,9 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN 4045761368552

Classification REACH pas de substances
interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

