


KERN FOB 1.5K0.5

Edelstahlwaage mit erhöhtem Feuchteschutz und Eichzulassung [M]



Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificat DAkkS: 963-127

Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Balance de table

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 395 x 245 x 108 mm

Livraison: 24 h

Poids brut: 2,575 kg

Poids net: 2,200 kg

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH): 175 x 235 x 60 mm

Indicateur de niveau: oui

Matériel carter: inox

Matériel de plateau: inox

Pieds à vis rotatif: oui

Surface de pesée (LxP): 175 x 165 mm

Système de mesure

Durée de préchauffage: 10 min

Lecture [d]: 500 mg

Linéarité: 1 g

Poids de réglage recommandé: 1 kg (M3)

Portée [Max]: 1,500 kg

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Reproductibilité: 500 mg

Résolution: 3000

Système de pesage: Jauge de contrainte

Temps de stabilisation: 2 s

Unités de mesure: g lb oz

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 2,500 cm

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 95 %

Humidité de l'air minimale: 25 %

Température ambiante minimale: -10 °C

Température d'utilisation maximale: 40 °C

Alimentation en énergie

Accu: Rchrg. battery optional

Durée de fonction: 24 h

n/a: CH EURO

Temps de charge: 8 h