

# KERN HFM5T0.5

Industrie-Kranwaage bis 10 Tonnen

**KERN**<sup>®</sup>



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	30 min
Lecture [d]:	500 g
Linéarité:	5 kg
Plage de tare:	-5000000000 mg
Poids de réglage recommandé:	5000 kg (M1)
Portée [Max]:	5 t
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Précision (du [Max]):	0,002
Reproductibilité:	2,500 kg
Résolution:	10000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	3 cm
------------------------------	------

## Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
---------------------	-----

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	0 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Durée de fonction:	50 h
Durée de fonction:	50 h
n/a:	CH EURO UK

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

## Alimentation en énergie

Temps de charge:	14 h
Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-252

Certificat d'étalonnage ISO:	961-105
Certificat DAkkS:	963-132H

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Crochet peseur

# KERN HFM5T0.5

Industrie-Kranwaage bis 10 Tonnen



## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	400 x 810 x 455 mm
Livraison:	24 h
n/a:	2800
Poids brut:	26,800 kg
Poids net:	22,300 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	300 x 190 x 230 mm
Dimensions totales (LxPxH):	310 x 230 x 800 mm
Matériel carter:	Fonte d'aluminium