
Données de base

VS-09-BU-DSUB-FK

Référence: 1688829



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688829

Isolant pour contact SUB-D, taille Shell 1, avec 9 contacts de signalisation, type de contact femelle, raccordement pour câble en nappe, coudé, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage VS-09-...

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales	
EAN	4 017918 822958
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 321 (PC-2009)

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	9
Enfichable	SUB-D 9
Cycles d'enfichage	≥ 200
Mode de raccordement	Raccordement pour câble en nappe
Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 125 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Acier jaune chromaté

Matériau de porte-contacts	Polyester GF
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Plaqué or sur nickel

Caractéristiques électriques

Tension de référence (III/3)	125 V
Tension de choc assignée	1 kV
Courant de référence	5 A

Approbations


Homologations GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :


Schémas

Dessin coté



Eléments de contact SUB-D

Dessin schématique



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques