

KERN MPB300K100

Personenwaage mit BMI-Funktion



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	100 g
Linéarité:	200 g
Poids de réglage recommandé:	250 kg (M1)
Portée [Max]:	300 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	100 g
Résolution:	3000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,500 cm
------------------------------	----------

Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
Fonction IMC:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

Alimentation en énergie

Durée de service:	170 h
n/a:	CH EURO

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

Alimentation en énergie

Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz
-------------------	------------------------

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS:	963-129
-------------------	---------

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Pèse-personne

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	47 x 413 x 120 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	5,600 kg
Poids net:	4,500 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	210 x 110 x 50 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	315 x 300 x 60 mm
Dimensions totales (LxPxH):	315 x 300 x 60 mm
Longueur de câble afficheur:	1,200 m
Matériel carter:	Acier lacqué
Matériel de plateau:	Acier lacqué
Support mural:	oui