Données de base

SACC-M16FS-14CON-M

Référence: 1500554



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1500554

Connecteur femelle M16, 14 pôles, à raccordement soudé, configuration libre, droit, pour diamètre de câble 6,0 mm ... 8,0 mm

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales	
EAN	4 017918 609641
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 126 (PC-2009)

Données techniques

Autres caractéristiques

Tension de référence	60 V (Catégorie de surtension I / Degré de pollution 1)
	32 V (Catégorie de surtension II / Degré de pollution 2)
Nombre de pôles	14
Indice de protection	IP67
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 95 °C

Caractéristiques câble multiconducteurs

Section max. de conducteur (signal)	0,25 mm²
Section max. de conducteur AWG (signal)	24

Section max. de conducteur (énergie)	0,25 mm²
Section max. de conducteur AWG (énergie)	24
Diamètre extérieur minimal du câble	6 mm
Diamètre extérieur maximal du câble	8 mm

Type d'isolant

Matériau du boîtier	CuZn
Matériau de surface du boîtier	Nickelé
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PBT

Affectation des connexions

Emplacement/pôle = broche= couleur de fil	1 / 4 (A) = P = WH
	2 / 4 (A) = J = GN
	3 / 4 (A) = T = YE
	4 / 4 (A) = S = GY
	5 / 4 (A) = G = PK
	6 / 4 (A) = R = RD
	7 / 4 (A) = E = BK
	8 / 4 (A) = O = VT
	9 / 4 (A) = C = WH/PK
	10 / 4 (A) = N = PK/BN
	1-10 / 1 (+24 V) = A+M = BN
	1-10 / 3 (0 V) = L+U = BU

Approbations

Homologations GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques