



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Mesureur de l'épaisseur de matériau fiable pour une utilisation quotidienne

Caractéristiques

- Tête de mesure pour des accès difficiles
- Unités éligibles : mm, inch
- Auto-Power-Off
- Plaque zéro pour l'ajustage incluse
- Contenu de la livraison : instructions de service, batteries, tête de mesure externe (ø 8 mm) et gel de contact ultrason
- **1** Livré dans une mallette de transport robuste
- TB 200-0.1US-RED: Ne mesure que les matériaux suivants : fonte, aluminium, cuivre, laiton, zinc, verre (quartz), polyéthylène, PVC, fonte brute, fonte de graphite sphéroïdal, acier

Caractéristiques techniques

- Exactitude de mesure : 0,5 % du [Max]
- Dimensions totales L×P×H 161×69×32 mm
- Fonctionnement sur piles, piles de série (4×1.5 V AA)
- Poids net env. 0,30 kg

DE SÉRIE

OPTION

ISO

Modèle	Plague de mesure	Lecture	Sonde	Vitesse du son	Option
					Certificat d'étalonnage usine
SAUTER	mm	[d] mm		m/sec	KERN
TB 200-0.1US	1,5 – 200	0,1	5 MHz ø 8 mm	500 – 9999	961-113
TB 200-0.1US-RED	1,5 – 200	0,1	5 MHz ø 8 mm	500 – 9999	961-113