

UBE/D

Référence: 0800307


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0800307>

Porte-repère pour barrette, pour le repérage de groupes de blocs de jonction, pour le montage sur la barrette NS 32 ou NS 35/7,5, surface utile : 40 x 17 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 005900
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 699 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Longueur (b)	42,5 mm
Hauteur	51,5 mm
Largeur (a)	20 mm
Coloris	gris
Classe d'flammabilité selon UL 94	V2
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	PA

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Repérage		
0808095	ESL 40X17	Ruban enfichable, Feuille, blanc, vierge, Repérable avec : Office-Drucksysteme, Plotter, perforé, Type de montage: Insertion, Surface utile: 40 x 17 mm

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques