


ZFKDSA 1,5-W-5,08- 2

Référence: 1890743

L'illustration représente la version à 10 pôles



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1890743>

BJ pour C.I., Intensité nominale: 16 A, Tension nominale: 400 V, Pas: 5,08 mm, Nombre de pôles: 2, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Montage: Soudage

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 173777
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Cotes / pôles

Pas	5,08 mm
Nombre de pôles	2

Caractéristiques techniques

Famille d'articles	ZFKDS(A) 1,5-W
Groupe d'isolant	I
Tension de choc assignée (III/3)	4 kV
Tension de choc assignée (III/2)	4 kV
Tension de choc assignée (II/2)	4 kV
Tension de référence (III/3)	250 V
Tension assignée (III/2)	400 V

Tension assignée (II/2)	630 V
Intensité nominale I_N	16 A
Section nominale	1,5 mm ²
Courant de charge maximal	16 A
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Approbations



Homologations

CSA, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques