

VS-15-ST-DSUB-HD-ER

Référence: 1655153


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655153>

Isolant pour contact SUB-D, taille Shell 2, avec 26 contacts de signalisation, type de contact mâle, pour montage sur C.I., coudé, fixation au moyen d'un filetage 4-40 UNC et de tenons de soudage, pour cadre de montage VS-15-...

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 029094
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 319 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	26
Enfichable	D-SUB 15
Cycles d'enfichage	≥ 200
Mode de raccordement	Raccordement soudé
Force d'enfichage par contact de signal	≤ 3,40 N
Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 125 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Acier jaune chromaté
Matériau de porte-contacts	Polyester GF
Matériau de contact	Alliage de cuivre

Matériau de surface du contact	Plaqué or sur nickel
--------------------------------	----------------------

Caractéristiques électriques

Tension de référence (III/3)	60 V
Tension de choc assignée	1 kV
Courant de référence	3 A

Approbations




Homologations GOST

Homologations demandées :
Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

Eléments de contact SUB-D



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques