

SACC-E-M 8FS-6CON-M 8/0,5

Référence: 1542677


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1542677>

Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 6 pôles, M8, montage vissé/sur face avant avec filetage de fixation M8, avec cordon TPE de 0,5 m, 6 x 0,14 mm²

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 097703
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85444290
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 22 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	2 A
Tension de référence	30 V
Nombre de pôles	6
Résistance de contact	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Longueur du câble	0,5 m
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur)

Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur M8 CEI 61076-2-104
-------------------------	-------------------------------

Détrompage	A - standard
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Matériau de contact	Alliage de Cu
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PA 66
Matériau de la molette	laiton, nickelé
Matériau du joint	Viton
Type de montage	Montage sur la face avant M8 x 0,5
Mode de raccordement	Cordons individuels
Affichage d'état	Non

Caractéristiques du câble

Type de câble	Cordon TPE
Section du conducteur	0,14 mm ²
AWG ligne de signaux	26
Structure du conducteur ligne de signal	18x 0,10 mm
Coloris des fils	noir, marron, bleu, blanc, gris, rose
Matériau Isolant du fil	TPE
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Résistance d'isolement	≥ 20 MΩ*km
Résistance du conducteur	≥ 80 Ω/km
Tension nominale câble	300 V
Tension d'essai câble	2000 V AC
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (câble, pose fixe)

Approbations



Homologations

GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires


Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

Montage

1504071	SACC-E-MU-M 8	Ecrou plat avec filetage M8
---------	---------------	-----------------------------

Schémas


Dessin coté



Connecteur femelle encastrable M8

Dessin schématique

Schéma des pôles, connecteur femelle M8, 6 pôles



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques