

VS-09-SET-EMV

Référence: 1689158

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689158>

Jeu de connecteur SUB-D, taille Shell 1, indice de protection IP67, avec tôles de blindage



Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 890568
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 264 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	9
blindé	oui
Cycles d'enfichage	≥ 1000
Diamètre extérieur du câble	3 mm ... 9 mm
Sortie du câble	incliné
Coloris	gris
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA
Matériau du joint	Joint plat : NBR ; joint profilé : EPDM
Matériau joint d'étanchéité	CR/NBR
Indice de protection	IP67

Approbations


Homologations

Homologations demandées :


Homologations EX :

Schémas

Dessin coté




Capot SUB-D



Cadre de montage SUB-D

Découpe de montage



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques