

VS-09-A-GC-BU/BU

Référence: 1689695


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689695>

Cadre de montage SUB-D, taille Shell 1, avec 9 contacts de signalisation, contact femelle, inverseur de genre, blindé, indice de protection IP67



Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 929046
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 265 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	9
Cycles d'enfichage	≥ 200
Coloris	gris
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA
Matériau de porte-contacts	Polyester GF

Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Plaqué or sur nickel
Matériau	Kunststoff
Matériau du joint	Joint plat : NBR ; joint profilé : EPDM
	Joint plat : NBR ; joint profilé : EPDM
Indice de protection	IP67

Caractéristiques électriques

Tension de référence (III/3)	125 V
Courant de référence	5 A

Approbations

Homologations

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Couvercle de protection		
1887086	VS-09-SD	Couvercle de protection SUB-D, taille Shell 1, indice de protection IP54, pour cadre de montage et capot VS-09-...

Schémas

Dessin coté



Cadre de montage SUB-D

Découpe de montage : VS-09-A...

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques