Données de base

VS-09-ST-DSUB-EG

Référence: 1688793



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688793

Isolant pour contact SUB-D, taille Shell 1, avec 9 contacts de signalisation, type de contact mâle, avec cône de soudage, droit, fixation au moyen d'un perçage de 3 mm, pour cadre de montage et capot VS-09-...

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales	
EAN	4 017918 822927
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 319 (PC-2009)

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	9
Enfichable	SUB-D 9
Cycles d'enfichage	≥ 200
Mode de raccordement	Cône de soudage
Section raccordable	0,5 mm²
Section raccordable AWG	20
Force d'enfichage par contact de signal	≤ 3,40 N
Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 125 °C

Indications concernant les matériaux	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	acier
Matériau de surface du boîtier	étamé
Matériau de porte-contacts	Polyester GF
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Plaqué or sur nickel

Caractéristiques électriques	
Tension de référence (III/3)	125 V
Tension de choc assignée	1 kV
Courant de référence	5 A

Approbations

Homologations GOST


Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté

Eléments de contact SUB-D



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques