KERN **366-93**

Poids individuel, Classe OIML M3, 500 g, Bouton, fonte laqué



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M3
Famille de produits	366

Système de mesure

Poids de contrôle - volume (cm^3)	70,4225
Évaluation de la conformité possible	no
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m^3)	600
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm^3)	5,9512
Poids de contrôle OIML classe	M3
Poids de contrôle - valeur nominale	500 g
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	250 mg
Poids de contrôle - Densité (kg/m^3)	7100
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML)	1500

Forme de construction

Forme poids	Bouton
Dimensions (Ø×H)	46×68 mm
Matériau	fonte laqué
Type d'ajustage	Chambre d'ajustage - Plomb

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-639

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	46×46×68 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,50 kg
Poids brut env.	0,50 kg
Poids d'expédition	0,5 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761482074
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS