KERN **366-94**

Poids individuel, Classe OIML M3, 1 kg, Bouton, fonte laqué



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML M3
Famille de produits	366

Système de mesure

Poids de contrôle - volume (cm^3)	140,8451
Évaluation de la conformité possible	no
Poids de contrôle - Densité incertitude (kg/m^3)	600
Poids de contrôle - incertitude de volume (cm^3)	11,9024
Poids de contrôle OIML classe	M3
Poids de contrôle - valeur nominale	1 kg
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	500 mg
Poids de contrôle - Densité (kg/m^3)	7100
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle - Densité [Min] (OIML)	1500

Forme de construction

Forme poids	Bouton
Dimensions (Ø×H)	55×87 mm
Matériau	fonte laqué
Type d'ajustage	Chambre d'ajustage - Plomb

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-641

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	55×55×87 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,00 kg
Poids brut env.	1,00 kg
Poids d'expédition	1 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761482081
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

1 DAY

OPTION

DAkkS