

VS-25-A

Référence: 1689750


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689750>

Cadre de montage SUB-D, taille Shell 3, indice de protection IP67

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 922009
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 328 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques générales

Type	SUB-D 25
Indice de protection	IP67
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Hauteur	16,8 mm
Matériau du boîtier	PA
Matériau du joint	Joint plat : NBR ; joint profilé : EPDM
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires


Article	Désignation	Description
Couvercle de protection		
1652211	VS-25-SD	Couvercle de protection SUB-D, taille Shell 3, indice de protection IP54, pour cadre de montage et capot VS-25-...

Généralités


1689763	VS-25-A-EMV-S	Tôle de blindage CEM SUB-D, taille Shell 3, pour cadre de montage VS-25-...
---------	---------------	---

Schémas

Dessin coté



Cadre de montage SUB-D



Découpe pour le montage : VS-25-A...

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques