





Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Dessiccateur avec système de pesage Single-Cell de haute qualité pour une stabilité, une fiabilité et une vitesse de réponse exceptionnelles

Caractéristiques

- Tip : Convient pour les échantillons à faible teneur en humidité, par ex. les matières plastiques
- Écran graphique rétroéclairé, hauteur de chiffres 15 mm
  - 1 Processus actif de dessiccation
  - 2 Temps de dessiccation écoulé
  - 3 Température actuelle
  - 4 Unité de l'affichage des résultats
  - 5 Teneur actuelle en humidité en %
  - 6 Profil de chauffage actif
- Lampe halogène en verre quartzeux 400 W
- Excellente régulation de la température grâce à la technologie halogène, adaptée aux échantillons sensibles à la température
- Mémoire interne pour le déroulement automatique de 10 programmes de dessiccation et 100 processus de dessiccation effectués
- La dernière valeur mesurée reste visible à l'écran jusqu'à la prochaine mesure
- Protection par mot de passe pour empêcher la manipulation des paramètres stockés, des données, etc.
- Marquage des échantillons pour 99 échantillons au maximum, librement programmable, est imprimé dans le protocole de mesure
- Affichage de la date et de l'heure de série
- Interface de données USB pour le transfert de données de pesée au PC, à l'imprimante etc.
- 50 coupelles pour échantillons incluses
- Housse de protection transparente de série
- Pour chaque dessiccateur KERN, vous trouverez sur Internet un manuel pratique avec de nombreux exemples, des comptes-rendus d'expériences, des réglages et des conseils

DE SÉRIE



OPTION



KERN	DBS 60-3
Lecture [d] Poids/humidité (%)	0,001 g / 0,01 %
Portée [Max]	60 g
Reproductibilité pour une pesée 2 g*	0,15 %
Reproductibilité pour une pesée 10 g*	0,02 %
Affichage après dessiccation	
Humidité [%] = Teneur en humidité (M) du poids à l'état mouillé (W)	0,1 % - 100 %
Teneur en matière sèche [%] = Poids à l'état sec (D) du (W)	100 % - 0,1 %
ATRO [%] [(W-D) : D] · 100 %	0 - 999 %
Poids restant (M)	Valeur absolue en [g]
Plage de température (par intervalles de)	50 °C - 200 °C (1 °C)
Profiles de chauffage	Dessiccation standard, Dessiccation par étapes, Dessiccation douce, Dessiccation rapide
Critères de coupure	Coupure libre automatique (perte de poids sélectionnable 0,01 % – 0,1 % à 30 s) Coupure programmée (1 min – 12 h) Coupure manuelle par bouton
Interrogation de la valeur mesurée/Édition de protocole	Intervalle réglable de 1 s – 10 min (uniquement en liaison avec l'imprimante ou ordinateur)
Dimensions totales L×P×H	204×336×167 mm
Poids net	4,6 kg
Option Cert. d'étalonnage accr. DAkkS | Masse	963-127
Option Cert. d'étalonnage usine | Température	964-305

* dépendant de l'application