



Modèle polyvalent à succès avec plate-forme en acier inoxydable pour une utilisation flexible



Pesée d'animaux



Création de formules



Comptage de pièces



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Caractéristiques

- Grâce au fonctionnement sur piles/batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids, convient à des applications sur plusieurs sites
- Afficheur : plastique, à position variable
- Plateau de pesée en inox, structure en acier laqué
- Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d'un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
- Avec la fonction création de formules il est possible de peser différents composants d'un mélange. À des fins de contrôle, possibilité de consulter le poids total de tous les composants
- Unités de pesée librement programmables, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, poids de papier g/m² etc.
- Housse de protection transparente de série

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateforme de pesage, inox
 - A** L×P×H 318×308×75 mm
 - B** L×P×H 318×308×88 mm
 - C** L×P×H 522×403×83 mm, grande illustration
 - D** L×P×H 522×406×98 mm
 - E** L×P×H 650×500×89 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 225×110×55 mm
- Fonctionnement sur piles possible, 9 V bloc, non compris dans la livraison, autonomie jusqu'à 12 h
- Température ambiante tolérée 5 °C/35 °C

DE SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée	Lecture	Repro-ductibilité	Linéarité	Plus petit poids à la pièce (Normal)	Longueur du câble env.	Poids net env.	Plateau de pesée	Options
KERN	[Max] kg	[d] g	g	g	g/pièce	m	kg		Cert. d'étalonnage Accr. DAKKS KERN
Balance à échelons multiples avec affichage haute précision, passe automatiquement à la plage de pesée [Max] et à la lecture [d] immédiatement supérieures ou inférieures en cas d'augmentation ou de diminution de la charge.									
DE 15K0.2D	6 15	0,2 0,5	0,2 0,5	± 0,8 2	2	1	4,0	B	963-128
DE 35K0.5D	15 35	0,5 1	0,5 1	± 2 4	5	1	7	B	963-128
DE 60K1D	30 60	1 2	1 2	± 4 8	10	1,47	7	B	963-129
DE 60K1DL	30 60	1 2	1 2	± 4 8	10	1,4	15	D	963-129
DE 150K2D	60 150	2 5	2 5	± 8 20	20	1,6	7	B	963-129
DE 150K2DL	60 150	2 5	2 5	± 8 20	20	1,4	15	D	963-129
DE 300K5DL	150 300	5 10	5 10	± 20 40	50	1,4	15	D	963-129
Balance à échelons multiples sans affichage haute précision									
DE 6K1D	3 6	1 2	1 2	± 3 6	10	1,4	4,8	A	963-128
DE 15K2D	6 15	2 5	2 5	± 6 15	20	1,4	4,8	A	963-128
DE 35K5D	15 35	5 10	5 10	± 15 30	50	1,4	4,8	A	963-128
DE 35K5DL	15 35	5 10	5 10	± 15 30	100	1,4	16	C	963-128
DE 60K10D	30 60	10 20	10 20	± 30 60	100	1,4	4,8	A	963-129
DE 60K10DL	30 60	10 20	10 20	± 30 60	100	1,4	16	C	963-129
DE 150K20D	60 150	20 50	20 50	± 60 150	200	1,5	5,0	A	963-129
DE 150K20DL	60 150	20 50	20 50	± 60 150	200	1,5	16	C	963-129
DE 150K20DXL	60 150	20 50	20 50	± 60 150	200	1,4	19	E	963-129
DE 300K50DL	150 300	50 100	50 100	± 150 300	500	1,05	17	E	963-129
DE 300K50D	150 300	50 100	50 100	± 150 300	500	1,25	16	C	963-129
DE 6K0.5A	6	0,5	0,5	± 1,5	5	1,4	4,8	A	963-128
DE 12K1A	12	1	1	± 3	10	1,4	4,8	A	963-128
DE 24K2A	24	2	2	± 6	20	1,4	4,8	A	963-128
DE 60K5A	60	5	5	± 15	50	1,4	4,8	A	963-129
DE 120K10A	120	10	10	± 30	100	1,4	5,0	A	963-129