


# KERN EOS300K100XL



Die Klassiker unter den Paket- und Veterinärwaagen â auch mit XL-Plattform und großen Wägebereichen



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	100 g
Linéarité:	200 g
Plage de tare:	300 kg
Poids de réglage recommandé:	200 kg (M2)
Portée [Max]:	300 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	100 g
Résolution:	3000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	kg lb

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,500 cm
------------------------------	----------

## Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

## Alimentation en énergie

Durée de service:	60 h
n/a:	CH EURO

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

## Alimentation en énergie

Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz
-------------------	------------------------

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS:	963-129
-------------------	---------

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance plate-forme

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	1115 x 660 x 105 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	24,400 kg
Poids net:	18,700 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	210 x 110 x 45 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	900 x 550 x 60 mm
Dimensions totales (LxPxH):	900 x 550 x 60 mm
Longueur de câble afficheur:	87 cm
Matériel carter:	plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds À vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	900 x 550 mm