

VIP-3/SC/D50SUB/F

Référence: 2315201




<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315201>

Module VARIOFACE, raccordement vissé, avec connecteur femelle miniature SUB-D, se monte sur profilé NS 35, nombre de pôles : 50



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 312950
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 285 (IF-2009)

Données techniques

Autres caractéristiques

Tension nominale U_N	125 V AC/DC
Intensité admissible max. par branche	2 A
Nombre de pôles	50
Largeur	98,2 mm
Hauteur	69 mm
Profondeur	62 mm
Affichage d'état	Non
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Emplacement pour le montage	Indifférent
Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178
	CEI 62103
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II
Tension de choc assignée	1,2 kV

Caractéristiques de raccordement 1

Dénomination connexion	Connexion sur circuit imprimé
Connexion selon la norme	CEI / EN
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide min.	0,2 mm ²
Section de conducteur rigide max.	4 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm ²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	24
Section du conducteur AWG/kcmil max.	12
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M 3

Caractéristiques de raccordement 2

Dénomination connexion	Connecteur SUB-D
Nombre de connexions	1
Mode de raccordement	Connecteur femelle D-SUB
Nombre de pôles	50

Approbatons



Homologations

CSA, cULus Recognized

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires		
Article	Désignation	Description
Câble/conducteur		
2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs SUB-D mâles, longueur variable
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Câble rond blindé préconfectionné, équipé d'1 connecteur SUB-D mâle et d'1 connecteur SUB-D femelle, longueur variable
2302269	CABLE-D50SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 50 pôles, longueur : 0,5 m
2302272	CABLE-D50SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 50 pôles, longueur : 1 m
2302285	CABLE-D50SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 50 pôles, longueur : 1,5 m
2302298	CABLE-D50SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 50 pôles, longueur : 2 m
2302308	CABLE-D50SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 50 pôles, longueur : 3 m
2302311	CABLE-D50SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 50 pôles, longueur : 4 m
2302324	CABLE-D50SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs SUB-D mâle/femelle 50 pôles, longueur : 6 m
2305693	CABLE-D50SUB/S/S/100/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de chaque côté de connecteurs SUB-D mâles 50 pôles, longueur 1m:
2305703	CABLE-D50SUB/S/S/200/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de chaque côté de connecteurs SUB-D mâles 50 pôles, longueur 2 m:
2305716	CABLE-D50SUB/S/S/300/ KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de chaque côté de connecteurs SUB-D mâles 50 pôles, longueur 3 m:
Généralités		
5147777	BLUEMARK X1	Imprimante à technologie UV pour imprimer des étiquettes en plastique au format UniCard.
Repérage		
0818111	UC-TM 4	Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 4,2 mm, Surface utile: 3,6 x 10,5 mm
0818085	UC-TM 6	Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 6,2 mm, Surface utile: 5,6 x 10,5 mm

0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 22 mm, Surface utile: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 5,08 mm, Surface utile: 4,98 x 10,5 mm

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques