

KERN FKT12K2LM

Touchscreen-Industriewaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]



Système de mesure

Durée de préchauffage:	30 min
Lecture [d]:	2 g
Linéarité:	1 g
Plage de tare:	12 kg
Poids de réglage recommandé:	10 kg (F1)
Portée [Max]:	12 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	1 g
Résolution:	6000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	g kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,800 cm
Hauteur de chiffres d'écran:	4 mm

Données de vérification

Autorisation d'homologation selon 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	40 g
Classe d'homologation:	III
Âchelon d'homologation [e]:	2 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	2 g
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	20 g

Résolution de comptage: 6000

Fonctions

Affichage de l'heure:	oui
Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de conversion:	oui
Fonction de dosage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Fonction SLEEP:	oui
Fonction Stand-by:	oui
Fonction statistique:	oui
Indication de capacité:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Pesage sous la balance:	Crochet
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Durée de fonction:	20 h
Durée de fonction:	10 h
n/a:	CHEURO

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge:	10 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS:	963-128
Homologation:	965-228

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de table

KERN FKT12K2LM



Touchscreen-Industriewaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	465 x 470 x 190 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	7,600 kg
Poids net:	6,370 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	350 x 390 x 120 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	340 x 240 mm