

KERN FKT6K1LM

Touchscreen-Industriewaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]



Résolution de comptage: 6000

Fonctions

Affichage de l'heure: oui

Détermination du pourcentage: oui

Fonction de comptage: oui

Fonction de conversion: oui

Fonction de dosage: oui

Fonction de mémoire de totalisation: oui

Fonction PRE-TARE: oui

Fonction SLEEP: oui

Fonction Stand-by: oui

Fonction statistique: oui

Indication de capacité: oui

Pesage avec plage de tolérance: oui

Pesage sous la balance: Crochet

Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux): oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 80 %

Température ambiante minimale: 10 °C

Température d'utilisation maximale: 40 °C

Alimentation en énergie

Durée de fonction: 20 h

Durée de fonction: 10 h

n/a: CHEURO

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge: 10 h

Tension d'entrée: 100 V - 240 V

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS: 963-128

Homologation: 965-228

Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Balance de table

Système de mesure

Durée de préchauffage: 30 min

Lecture [d]: 1 g

Linéarité: 500 mg

Plage de tare: 6 kg

Poids de réglage recommandé: 5 kg (F1)

Portée [Max]: 6 kg

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Reproductibilité: 500 mg

Résolution: 6000

Système de pesage: Jauge de contrainte

Temps de stabilisation: 3 s

Unités de mesure: g kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 1,800 cm

Hauteur de chiffres d'écran: 4 mm

Données de vérification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU: oui

Charge minimale [Min]: 20 g

Classe d'homologation: III

Âchelon d'homologation [e]: 1 g

Homologation en usine possible: oui

Periodic Verification for Italy: 969-112

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): 1 g

Poids minimale par pièce au comptage (Normal): 10 g

KERN FKT6K1LM



Touchscreen-Industriewaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	470 x 470 x 190 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	7,600 kg
Poids net:	6,500 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	350 x 390 x 120 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	340 x 240 mm