

# KERN MSC100

Mechanischer Größenmessstab



## Système de mesure

Lecture [d]:	1 mm
Plage de mesure [Max]:	1 m
Unités de mesure:	cm inch/ft

## Conditions d'environnement

Température d'utilisation maximale:	40 °C
Température d'utilisation minimale:	10 °C

## Catégorie

Catégorie:	Toises
Product Group:	Toise mécanique

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	1085 x 70 x 40 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	919 g
Poids net:	694 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	1040 x 290 x 55 mm
-----------------------------	--------------------