


# KERN MSF 200

Mechanischer Größenmessstab



## Système de mesure

Lecture [d]:	1 mm
Plage de mesure [Max]:	2 m
Unité pré réglée:	mm
Unités de mesure:	cm inch/ft

## Conditions d'environnement

Température d'utilisation maximale:	40 °C
Température d'utilisation minimale:	10 °C

## Catégorie

Catégorie:	Toises
Product Group:	Toise mécanique

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	1015 x 70 x 45 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	1,006 kg
Poids net:	789 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	60 x 60 x 930 mm
Sens de la mesure:	vertical