


FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300

Référence: 2304490




<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2304490>

Module d'interface VARIOFACE pour Siemens SIMATIC® S7-300, avec repérage spécial SIMATIC® (1 - 40), bloc de jonction à couteau de sectionnement et point-test, pas du module : 214 mm



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 977795
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 240 (IF-2009)

Données techniques

Autres caractéristiques

Tension nominale U_N	60 V DC
Intensité admissible max. par branche	1 A
Nombre de pôles	50
Largeur	214 mm
Hauteur	77 mm
Profondeur	61 mm
Affichage d'état	Non
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Tension d'essai	500 V (50 Hz, 1 min)
Tension d'essai contact/contact	500 V AC
Emplacement pour le montage	Indifférent
Conseils pour le montage	Juxtaposables
Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178
	CEI 62103
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	III
Tension de choc assignée	0,8 kV

Caractéristiques de raccordement 1

Dénomination connexion	Niveau terrain
Mode de raccordement	Connexion vissée, avec couteau de sectionnement
Nombre de pôles	40
Section de conducteur rigide min.	0,2 mm ²
Section de conducteur rigide max.	4 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm ²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	24
Section du conducteur AWG/kcmil max.	12
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3

Caractéristiques de raccordement 2

Dénomination connexion	Niveau des automates
Nombre de connexions	1
Mode de raccordement	IDC / FLK - connecteur mâle (2,54 mm)
Nombre de pôles	50

Approbations



Homologations

cULus Listed

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Schéma électrique




Schéma des connexions FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques