



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

Appareil de mesure portable pour l'épaisseur des matériaux

Caractéristiques

- Tête de mesure externe
- Interface de données USB de série (uniquement pour les modèles avec lecture [d] = 0,01 mm)
- Mode du scan (10 mesures par sec.) ou mesure du point singulier au choix
- Mémoire interne de données pour 20 fichiers (avec jusqu'à 100 valeurs individuelles)
- Unités éligibles : mm, inch
- Contenu de la livraison : instructions de service, batteries, tête de mesure spécifique à l'appareil et gel de contact ultrason
- **1** Livré dans une mallette de transport robuste

Caractéristiques techniques

- Exactitude de mesure : 0,5 % du [Max] ± 0,04 mm
- Dimensions totales L×P×H 150×74×32 mm
- Fonctionnement sur piles, piles de série (2×1.5 V AA), Fonction-AUTO-OFF pour économiser les piles
- Poids net env. 0,25 kg

DE SÉRIE



[d]=0,01 mm

OPTION



Modèle	Plaque de mesure	Lecture	Sonde	Vitesse du son	Option
					Certificat d'étalonnage usine
SAUTER	mm	[d] mm		m/sec	KERN
TN 80-0.1US	0,75 – 80	0,1	7 MHz Ø 6 mm	1000 – 9999	961-113
TN 230-0.1US	1,2 – 230	0,1	5 MHz Ø 10 mm	1000 – 9999	961-113
TN 300-0.1US*	3 – 300	0,1	2,5 MHz Ø 14 mm	1000 – 9999	961-113
TN 300-0.01US	3 – 300	0,01	2,5 MHz Ø 14 mm	1000 – 9999	961-113
TN 80-0.01US	0,75 – 80	0,01	7 MHz Ø 6 mm	1000 – 9999	961-113
TN 230-0.01US	1,2 – 230	0,01	5 MHz Ø 10 mm	1000 – 9999	961-113

1 * JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK