
Données de base

# MC 1,5/ 3-STZ1-3,5

Référence: 1768871

L'illustration représente la version à 10 pôles



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1768871

Elément enfichable, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III/2): 160 V, Nbre. pôles: 3, Pas: 3,5 mm, Connectique: Raccordement vissé, Coloris: vert, Surface des contacts: étain

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Caractéristiques commerciales

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 444705 |
| Unité d'emballage | 50 pcs. |
| Tarif douanier | 85366990 |
| Poids brut par pièce | kg |
| Donnée de page de catalogue | Page 143 (CC-2009) |

## Données techniques

### Cotes / pôles

| | |
|---|---|
| Pas | 3,5 mm |
| Nombre de pôles | 3 |
| Filetage vis | M2 |
| Couple de serrage min. | 0,22 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,25 Nm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Famille d'articles | MC 1,5/..-STZ |
| Tension de choc assignée (III/3) | 2,5 kV |
| Tension de choc assignée (III/2) | 2,5 kV |

| | |
|---|---|
| Tension de choc assignée (II/2) | 2,5 kV |
| Tension assignée (III/2) | 160 V |
| Tension assignée (II/2) | 320 V |
| Connexion selon la norme | EN-VDE |
| Intensité nominale $I_N$ | 8 A |
| Tension nominale $U_N$ | 160 V |
| Section nominale | 1,5 mm² |
| Gabarit | A1 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Tension nominale UL/CUL Usegroup B | 300 V |
| Intensité nominale UL/CUL Usegroup B | 8 A |
| Tension nominale UL/CUL Usegroup D | 300 V |
| Intensité nominale UL/CUL Usegroup D | 8 A |

**Caractéristiques de raccordement**

| | |
|---|---|
| Section de conducteur rigide min. | 0,14 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,14 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max. | 0,25 mm² |
| | 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min. | 0,25 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max. | 0,5 mm² |
| Section du conducteur AWG/kcmil min. | 28 |
| Section du conducteur AWG/kcmil max. | 16 |
| 2 conducteurs rigides de même section min. | 0,08 mm² |
| 2 conducteurs rigides de même section max. | 0,5 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section min. | 0,08 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section max. | 0,75 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant min. | 0,25 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant max. | 0,34 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône d'entrée isolant min. | 0,5 mm² |

| | |
|---|---|
| 2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône d'entrée isolant max. | 0,5 mm² |
| AWG min. selon UL/CUL | 30 |
| AWG max. selon UL/CUL | 14 |

## Approbations


Homologations cULus Recognized, GOST


Homologations demandées :

Homologations EX :

## Schémas

Dessin coté



## Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques