


SuperCross-Laser 2P



Le laser en croix automatique équipé de la fonction d'aplomb et du mode récepteur manuel intégré.

Rev.0512




- **Les 2 lignes laser bien visibles** sont idéales pour l'alignement de carrelages, de supports, de fenêtres, de portes, etc.
- **Laser d'aplomb supplémentaire** en haut et en bas.
- **Automatic Level** : mise à niveau automatique par système pendulaire à ralentisseur magnétique.
- **RX-Ready** : le mode récepteur manuel intégré permet de repérer les lignes laser avec le récepteur laser RX (disponible en option) dans un rayon d'action maximal de 30 m – idéal pour toutes les applications à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur.
- Lignes laser qui **peuvent être activées individuellement**.
- **Mode d'inclinaison supplémentaire même** pour une pente très faible.
- **Out-Off-Level** : les signaux optiques avertissent l'utilisateur de l'appareil lorsque ce dernier se trouve au-delà de la plage d'auto-nivellement.
- **Transport Lock** (Verrouillage pour le transport) : un système de blocage du balancier protège l'appareil pendant le transport.
- **Console murale multifonctionnelle** : Réglable en hauteur avec les filetages 5/8" ou 1/4" sur le pied télescopique, mais aussi des grosses punaises ou encore avec des aimants, pour une fixation directe sur différents supports.
- **Commande uniformisée simple**.

DONNÉES TECHNIQUES

PRÉCISION ± 5 mm / 10 m
PLAGE D'AUTO-NIVELLEMENT ± 4°
PLAGE DE RÉCEPTION DU LASER (en option) max. 30 m rayon
LONGUEUR D'ONDE DU LASER 635 nm
LASER Laser à lignes de classe 2, < 1 mW
POIDS 0,43 kg
DIMENSIONS (L x H x P) 66 x 119 x 124 mm

1H 1V 1P



Console murale multifonctionnelle

Laser d'aplomb supplémentaire en haut et en bas

En option : récepteur laser RX 30



SuperCross-Laser 2P

inclus sacoche
+ console murale
+ piles (4 x du type AA)

Dimensions de l'emballage

(L x H x P)
190 x 315 x 200 mm

ARTICLE	RÉF	CODE EAN	QTE
SuperCross-Laser 2P	081.125A	4 021563 670864	5

