
Données de base

# ZFKDSA 1,5C-5,0- 2

Référence: 1933998

L'illustration représente la version à 10 pôles



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1933998

BJ pour C.I., Intensité nominale: 16 A, Tension nominale: 400 V, Pas: 5 mm, Nombre de pôles: 2, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Montage: Soudage, Sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Caractéristiques commerciales

| | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 896201 |
| Unité d'emballage | 50 pcs. |
| Tarif douanier | 85369010 |
| Poids brut par pièce | kg |

## Données techniques

### Cotes / pôles

| | |
|---|---|
| Longueur | 14,1 mm |
| Pas | 5 mm |
| Cote a | 5 mm |
| Nombre de pôles | 2 |
| Dimensions des picots | 0,7 x 0,7 |
| Ecartement des picots | 5,08 mm |
| Diamètre de perçage | 1,1 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Famille d'articles | ZFKDS(A) 1,5C |
| Groupe d'isolant | I |

| | |
|---|---|
| Tension de choc assignée (III/3) | 4 kV |
| Tension de choc assignée (III/2) | 4 kV |
| Tension de choc assignée (II/2) | 4 kV |
| Tension de référence (III/3) | 250 V |
| Tension assignée (III/2) | 400 V |
| Tension assignée (II/2) | 630 V |
| Connexion selon la norme | EN-VDE |
| Intensité nominale $I_N$ | 16 A |
| Section nominale | 1,5 mm² |
| Courant de charge maximal | 16 A |
| Matériau isolant | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Gabarit | A 1 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Tension nominale UL/CUL Usegroup B | 250 V |
| Intensité nominale UL/CUL Usegroup B | 10 A |
| Tension nominale UL/CUL Usegroup D | 300 V |
| Intensité nominale UL/CUL Usegroup D | 10 A |

**Caractéristiques de raccordement**

| | |
|---|---|
| Section du conducteur AWG/kcmil min. | 24 |
| Section du conducteur AWG/kcmil max. | 14 |
| 2 conducteurs souples de même section min. | 0,14 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section max. | 0,5 mm² |
| AWG min. selon UL/CUL | 26 |
| AWG max. selon UL/CUL | 12 |

## Approbations

Homologations cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

## Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques