Embase - MCV 1,5/ 2-GF-3,5 - 1843224

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)



L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III/2): 160 V, Nbre. pôles: 2, Pas: 3,5 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage

Product Features

- Variantes avec crans d'arrêt pour verrouillage de connecteurs avec brides de verrouillage
- Embases mâles à hauteur réduite et pas compacts

Key commercial data

package_quantity	250
GTIN	4017918112417

Technical data

Dimensions

Longueur	7,25 mm
Pas	3,5 mm
Cote a	3,5 mm
Dimensions des picots	0,8 x 0,8 mm
Diamètre de perçage	1,2 mm

Généralités

Famille d'articles	MCV 1,5/..-GF
Groupe d'isolant	IIIa
Tension de choc assignée (III/3)	2,5 kV
Tension de choc assignée (III/2)	2,5 kV
Tension de choc assignée (II/2)	2,5 kV
Tension de référence (III/3)	160 V
Tension assignée (III/2)	160 V
Tension assignée (II/2)	250 V
Connexion selon la norme	EN-VDE
Intensité nominale I_N	8 A
Courant de charge maximal	8 A
Matériau isolant	PBT
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Coloris	vert

Embase - MCV 1,5/ 2-GF-3,5 - 1843224

Technical data

Généralités

Nombre de pôles	2

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

approvals

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECEE CB Scheme / GOST / CCA / cULus Recognized /

Approval details

CSA

Usegroups	B	D
Tension nominale UN	300 V	300 V
Intensité nominale IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

UL Recognized

Embase - MCV 1,5/ 2-GF-3,5 - 1843224

approvals

Usegroups	B	D
Tension nominale UN	300 V	300 V
Intensité nominale IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Tension nominale UN	160 V
Intensité nominale IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized

Usegroups	B	D
Tension nominale UN	300 V	300 V
Intensité nominale IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST

IECEE CB Scheme

Tension nominale UN	160 V
Intensité nominale IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

CCA

Tension nominale UN	160 V
Intensité nominale IN	8 A
mm²/AWG/kcmil	

Embase - MCV 1,5/ 2-GF-3,5 - 1843224

approvals

cULus Recognized

accessories

Repère pour borne imprimé

SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804073



Élément de codage


CP-MSTB - 1734634




Drawings

Embase - MCV 1,5/ 2-GF-3,5 - 1843224

Gabarit de perçage




Diagramme



Embase - MCV 1,5/ 2-GF-3,5 - 1843224

Dessin coté



© Phoenix Contact 2013 - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com