



GXP2160

Téléphone IP pour entreprises

Le GXP2160 est un téléphone IP de pointe qui dispose de 6 lignes, un écran couleur LCD TFT 4.3", 5 touches programmables contextuelles dédiées XML, 24 touches programmables XML de numérotation rapide/fonction ligne occupée, double ports réseau Gigabit, PoE et Bluetooth intégrées, conférence à 5 participants et crochet commutateur électronique (EHS). Le GXP2160 offre une qualité audio supérieure HD sur combiné et haut-parleur, des fonctionnalités de téléphonie et une technologie de pointe, un service d'information et d'application personnalisable, une mise en service automatisée pour un déploiement facile, une large interopérabilité avec la plupart des dispositifs SIP tiers et plateformes SIP/NGN/IMS. Le GXP2160 offre une solution idéale pour les utilisateurs commerciaux à la recherche d'un téléphone IP pouvant recevoir un haut volume d'appels et ayant besoin de fonctions de communication avancées.



6 touches de ligne avec jusqu'à 6 comptes SIP, 5 touches programmables contextuelles dédiées XML



Deux ports réseau commutés 10/100/1000Mbps à détection automatique



24 touches de numérotation rapide/fonction ligne occupée et voyant à deux couleurs



Bluetooth intégrées



Qualité audio supérieure HD sur combiné et haut-parleur



PoE intégré



EHS (crochet commutateur électronique) avec les casques Plantronics



Approvisionnement automatisé utilisant TR-069 ou fichier de configuration XML crypté AES



USB intégré



TLS/SRTP/HTTPS pour une protection de pointe en matière de de sécurité



5 WAY
Conférence jusqu'à 5 participants

Protocoles/Standard	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (enregistrement A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, 802.1x, LLDP, LDAP, TR-069, TLS, SRTP, IPV6
Interfaces réseau	Deux ports réseau commutés 10/100/1000Mbps à détection automatique avec PoE intégré
Écran graphique	Ecran 480x272 TFT LCD couleur
Bluetooth	Oui, Bluetooth V2.1
Touches de fonction	6 touches de ligne avec jusqu'à 6 comptes SIP, 24 touches programmables XML de numérotation rapide/fonction ligne occupée, 5 touches programmables contextuelles dédiées XML, 5 touches de navigation/menu, 11 touches de fonction dédiées pour : MODE SILENCE, RÉPERTOIRE, MESSAGE (avec voyant lumineux), CASQUE D'ÉCOUTE, TRANSFERT, CONFÉRENCE, MISE EN ATTENTE, ENVOI/RECOMPOSITION, HAUT-PARLEUR, VOL+, VOL-
Codecs vocaux	G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722 (large-bande), et iLBC, DTMF intrabande et hors bande (audio, RFC2833, SIP INFO)
Ports Auxiliaires	Prise casque RJ9 (Fonction EHS avec casques Plantronics), USB
Fonctionnalités de téléphonie	Appel en attente, transfert, renvoi d'appel, conférence à cinq, parage d'appel, appel partagé/fonction d'équipe, annuaire téléchargeable (XML, LDAP, jusqu'à 2000 entrées), appel en attente, journal d'appels (jusqu'à 500 entrées), personnalisation de l'écran, numérotation automatique en mode décroché, réponse automatique, numérotation par simple clic, plan de numérotation souple, partage de bureau (hot desking), personnalisation des sonneries et tonalité lors des appels en attente, redondance serveur et basculement
Applications	Météo, devises, actualités (en développement), radio Internet (en développement), Last.fm (en développement), GMI disponible pour le développement d'applications personnalisées
Audio HD	Oui (Disponible pour combiné et haut-parleur)
Socle	Oui, permet 2 positions angulaires
Fixation murale	Oui
QoS	QoS couche 2 (802.1Q, 802.1p) et couche 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Sécurité	Mots de passe de niveaux utilisateur et administrateur, authentification MD5 et MD5-sess, fichier de configuration crypté AES, SRTP, TLS, protocole 802.1x d'authentification d'accès au média
Multilingue	Anglais, allemand, italien, français, espagnol, portugais, russe, croate, chinois, coréen, japonais
Mise à jour/Mise en service	Mise à niveau du microprogramme via TFTP/HTTP/HTTPS, mise en service à grande échelle via protocole TR-069 ou fichier de configuration crypté XML
Alimentation et efficacité énergétique écologique	Adaptateur de courant universel fourni : Entrée : 100-240 V ; sortie : +12 V , 1.0A ; Alimentation via Ethernet intégrée (802.3af) ; Consommation max. 6 W
Caractéristiques physiques	Dimensions : 275.5 mm (l) x 206 mm (H) x 46.5 mm (P) Poids de l'unité : 0,98 kg; poids de l'emballage : 1,62 kg
Température et humidité	32-104 °F / 0-40 °C, 10-90 % (sans condensation)
Contenu de l'emballage	Téléphone GXP2160, combiné avec cordon, socle, alimentation universelle, câble réseau, guide de démarrage rapide
Conformité	FCC Part 15 (CFR 47) Classe B, EN55022 Classe B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 60950-1, EN62479 AS/NZS CISPR 22 Classe B, AS/NZS CIS-PR 24, RoHS; UL 60950 (alimentation)