




Module de base;Montage rapide;tube alu 400 mm

Référence **SL4-FMS-400**
N° de catalogue **171310**
Alternate Catalog **SL4-FMS-400**
No.

Gamme de livraison

Gamme		Balises lumineuses SL
Fonction de base		Module de base
Raccordement		Bornes à vis
Mode de montage		pour montage horizontal
Equipement		Base avec adaptateur de socle à emboîter (système de montage rapide) avec couvercle
Longueur de tube		400 mm
Nombre de modules		max. 5 modules
Couleur		
		noir Tube, couleur aluminium
		
Utilisation pour		SL4-L-... SL4-BL-... SL4-FL-... SL4-AP-...
Connexion à SmartWire-DT		non

Caractéristiques techniques

Généralités

Conformité aux normes		IEC/EN 60947-5-1
Résistance climatique		Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78 Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Position de montage		Quelconque
Tenue aux chocs	g	> 15 selon IEC 60068-2-27 Durée de choc 11 ms

Degré de protection IEC			Semi-sinusoidal
Degré de protection UL			IP66 IEC/EN 60529
Couleur du verrine			Type 4, 4X, 13
			noir Tube, couleur aluminium
Température ambiante		°C	-30 - +60
Nombre d'éléments de signalisation			max. 5 avec base standard max. 10 avec base pour montage bilatéral
Sections raccordables			
à âme massive ou souples		mm ²	0,2 - 1,5
à âme massive ou souples, avec embout		mm ²	0,25 - 1,5
souples à embout avec collerette plastique		mm ²	0,25 - 0,75
			AWG 24 - AWG 16

Circuits électriques

Tension assignée de tenue aux chocs	U _{imp}	V AC	4000
Tension assignée d'isolement	U _i	V	250
Catégorie de surtension/Degré de pollution			III/3

Modules

Plage de tension			24 V AC/DC ± 10 % 110/120 V AC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 %
------------------	--	--	---

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-30
Température d'emploi max.		°C	60

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Composant de colonne de signalisation, module de raccordement (EC001152)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appareillage de commande et de signalisation / Elément de colonne de signalisation, module de raccordement (ecl@ss10.0.1-27-37-12-32 [AKF050014])			
type de raccordement du circuit auxiliaire			borne à vis
montage de tube possible			non
montage sur équerre possible			oui
montage au sol possible			oui
couleur			autre
adapté à l'interface AS			non

Homologations

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

Encombrements

