


# VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7

Référence: 2315230




<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315230>

Module d'interface VARIOFACE pour Siemens SIMATIC® S7-300, pour 16 voies max., avec repérage SIMATIC® spécifique (1-20), raccordement vissé, largeur de module : 80,6 mm



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 313070
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 232 (IF-2009)

## Données techniques

### Autres caractéristiques

Tension nominale $U_N$	60 V AC/DC
Intensité admissible max. par branche	1 A
Nombre de pôles	14
Largeur	80,6 mm
Hauteur	65,5 mm
Profondeur	56 mm
Affichage d'état	Non
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Emplacement pour le montage	Indifférent
Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178
	CEI 62103
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II
Tension de choc assignée	0,6 kV

#### Caractéristiques de raccordement 1

Dénomination connexion	Niveau terrain
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur rigide max.	4 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur AWG/kcmil min.	24
Section du conducteur AWG/kcmil max.	12
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M 3

#### Caractéristiques de raccordement 2

Dénomination connexion	Niveau des automates
Nombre de connexions	2
Mode de raccordement	IDC / FLK - connecteur mâle (2,54 mm)
Nombre de pôles	14

#### Approbatons



Homologations

CSA, cULus Recognized

Homologations demandées :

Homologations EX :

## Accessoires

Article	Désignation	Description
<b>Câble/conducteur</b>		
2314040	FLK 14-EZ-DR-HF/...	Câble rond préconfectionné <b>exempt d'halogène</b> , équipé de 2 connecteurs femelles de 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies. L'absence d'halogène ne se réfère qu'au câble à 14 pôles. Longueur du câble : variable
2295729	FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 0,3 m
2288901	FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 0,5 m
2296977	FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies, longueur : 0,5 m
2288914	FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 1 m
2296980	FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies, longueur : 1 m
2288927	FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 1,5 m
2288930	FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 2 m
2297002	FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies, longueur : 2 m
2288943	FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 2,5 m
2288956	FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 3 m
2299013	FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies, longueur : 3 m
2288969	FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 3,5 m
2288972	FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 4 m
2299026	FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies, longueur : 4 m
2290847	FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies, longueur : 4,5 m

2290834	FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 5 m
2290850	FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 5,5 m
2290863	FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 6 m
2299039	FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies, longueur : 6 m
2299563	FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 8 m
2299042	FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies, longueur : 8 m
2299576	FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK	Câble rond préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), pour transmettre 8 voies, longueur : 10 m
2299055	FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S	Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs femelles 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies, longueur : 10 m
2305952	FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK	Câble rond préconfectionné <b>exempt d'halogène</b> , équipé de 2 connecteurs femelles de 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies. L'absence d'halogène ne se réfère qu'au câble à 14 pôles. Longueur du câble : 0,5 m
2305965	FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/ KONFEK	Câble rond préconfectionné <b>exempt d'halogène</b> , équipé de 2 connecteurs femelles de 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies. L'absence d'halogène ne se réfère qu'au câble à 14 pôles. Longueur du câble : 1 m
2305978	FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/ KONFEK	Câble rond préconfectionné <b>exempt d'halogène</b> , équipé de 2 connecteurs femelles de 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies. L'absence d'halogène ne se réfère qu'au câble à 14 pôles. Longueur du câble : 1,5 m
2305981	FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/ KONFEK	Câble rond préconfectionné <b>exempt d'halogène</b> , équipé de 2 connecteurs femelles de 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies. L'absence d'halogène ne se réfère qu'au câble à 14 pôles. Longueur du câble : 2 m
2305994	FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/ KONFEK	Câble rond préconfectionné <b>exempt d'halogène</b> , équipé de 2 connecteurs femelles de 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies. L'absence d'halogène ne se réfère qu'au câble à 14 pôles. Longueur du câble : 2,5 m
2304759	FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/ KONFEK	Câble rond préconfectionné <b>exempt d'halogène</b> , équipé de 2 connecteurs femelles de 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies. L'absence d'halogène ne se réfère qu'au câble à 14 pôles. Longueur du câble : 3 m
2304762	FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/ KONFEK	Câble rond préconfectionné <b>exempt d'halogène</b> , équipé de 2 connecteurs femelles de 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies. L'absence d'halogène ne se réfère qu'au câble à 14 pôles. Longueur du câble : 4 m

2304717	FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/ KONFEK	Câble rond préconfectionné <b>exempt d'halogène</b> , équipé de 2 connecteurs femelles de 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies. L'absence d'halogène ne se réfère qu'au câble à 14 pôles. Longueur du câble : 5 m
2306003	FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/ KONFEK	Câble rond préconfectionné <b>exempt d'halogène</b> , équipé de 2 connecteurs femelles de 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies. L'absence d'halogène ne se réfère qu'au câble à 14 pôles. Longueur du câble : 6 m
2314011	FLK 14/EZ-DR/HF/ 700/ KONFEK	Câble rond préconfectionné <b>exempt d'halogène</b> , équipé de 2 connecteurs femelles de 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies. L'absence d'halogène ne se réfère qu'au câble à 14 pôles. Longueur du câble : 7 m
2314024	FLK 14/EZ-DR/HF/ 800/ KONFEK	Câble rond préconfectionné <b>exempt d'halogène</b> , équipé de 2 connecteurs femelles de 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies. L'absence d'halogène ne se réfère qu'au câble à 14 pôles. Longueur du câble : 8 m
2314037	FLK 14/EZ-DR/HF/1000/ KONFEK	Câble rond préconfectionné <b>exempt d'halogène</b> , équipé de 2 connecteurs femelles de 14 pôles (liaison 1:1), p. ex. pour transmettre 8 voies. L'absence d'halogène ne se réfère qu'au câble à 14 pôles. Longueur du câble : 10 m
2295046	FLK EZ-DR-S.../.../...	Câble rond, préconfectionné, blindé, longueur de câble variable
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Câble rond, préconfectionné, non blindé, longueur de câble variable

#### Généralités

5147777	BLUEMARK X1	Imprimante à technologie UV pour imprimer des étiquettes en plastique au format UniCard.
---------	-------------	--

#### Repérage

0818111	UC-TM 4	Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 4,2 mm, Surface utile: 3,6 x 10,5 mm
0818085	UC-TM 6	Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 6,2 mm, Surface utile: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 22 mm, Surface utile: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 5,08 mm, Surface utile: 4,98 x 10,5 mm

## Schémas

### Schéma électrique




Schéma des connexions : VIP-2/.../2FLK14 (1-20) /S7

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques