

VS-25-A-EMV-S

Référence: 1689763

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689763>

Tôle de blindage CEM SUB-D, taille Shell 3, pour cadre de montage VS-25-...

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 915469
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 328 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques générales

Type	25
Matériau du boîtier	argentan
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté



Tôle de blindage CEM SUB-D

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques